

KARAKTERISTIK & SPESIFIKASI KINERJA

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPESIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT	SPESIFIKASI KEMASAN
1	3012 D-ST	Sistem pengoperasian adjustable hi-low, back raise dan foot raise dilakukan secara manual dengan menggunakan 2 Crank 1 Cylinder	Pengoperasian secara manual diputar	Cara penggunaan yang salah dan seringnya diputar crank akan cepat rusak	CB/F K200/M150x3/K200 975 x 2350 x 170
		Sistem penguncian roda caster menggunakan sistem penguncian ganda (double lock caster)	Fungsi lock pada caster akan maksimal jika posisi bed diletakkan pada lantai datar	Posisi penempatan bed harus dalam kondisi permukaan lantai datar, karena bila diletakkan posisi miring maka fungsi lock pada akan caster akan cepat rusak	

OPTIONS



FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel dismantle

Head/foot board panel installation

CASTER OPERATION SYSTEM

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking.



