

KARAKTERISTIK & SPESIFIKASI KINERJA

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPESIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT	SPESIFIKASI KEMASAN
1	CB 0733 T	System pengoperasian elektrik dengan menggunakan remote control yang dihubungkan dengan 3 motor hydroulis yang berfungsi sebagai penggerak	Menggunakan remote system untuk mengontrol posisi bed	Arus listrik yang digunakan harus stabil, arus yang tidak stabil dapat menyebabkan remote tidak berfungsi (rusak) Kualitas bateray yang digunakan harus bagus, agar usia bateray dapat bertahan lama dan remote tidak cepat rusak	CB/F K200/M150x3/K200 975 x 2350 x 170
		Sistem pengaturan dengan remote dipergunakan untuk mengatur posisi tinggi bed (adustable Hi-Lo) , mengatur tinggi dan rendah posisi punggung pasien (Back raise) dan mengatur tinggi rendahnya posisi tekukan pada lutu t (foot Raise)	Pengaturan dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) motor hydraulis	Cara penggunaan yang salah dan beban yang melebihi kekuatan dari motor akan membuat motor menjadi tidak berfungsi noemal (rusak)	
		System penguncian roda dengan menggunakan system Total lock caster atau satu kali tuas ditekan maka semua caster akan terkunci (4 lock caster)	Menggunakan tuas yang ditekan dengan kaki untuk pengoperasian	Pengunaan yang salah dan sering akan menyebabkan fungsi mekanik pada tuas akan cepat rusak	



CB-0733 T
with H/F Board BD-003

LOCKING OPERATION SYSTEM

The system will lock or unlock securely the flour casters totally at one stop action.



Lock

Unlock

REMOTE SYSTEM

Remote control system enables the users to adjust his most comfortable position.



